


点滴チューブ

ハイテープドリップチューブ



イチゴ、トマト、キュウリ等の点滴かん水に適した点滴チューブです。

■ハイテープドリップチューブ特徴

- ・ 製造技術、進んだ原材料の使用によって高度の耐久性に優れています。
- ・ 乱流を造る迷路の特別な設計によって不純物の沈積が防止され、優れた均一性のもとで長距離の布設が可能となりました。
- ・ ドリッパーに内蔵されているフィルターが目詰まりを防止します。
- ・ ドリッパー内部へ作物の根が侵入する可能性が軽減されております。

チューブ呼び径	: 16mm
チューブ内径	: 16.1mm
チューブ外径	: 16.5mm
チューブ厚	: 0.20mm
最大使用圧	: 0.085MPa
ドリッパー吐出量 10cm	: 1.0L/時

ハイテープドリップチューブ



1000m 巻

■ハイテープドリップチューブ

2本の緑のラインが吐出口の位置を示します

ドリッパー間隔	型式	L/時	巻長 (m)	布設長 (90%)
10cm	IHL-8M10S-1000	1.0	1000	91m
20cm	IHL-8M20S-1000	1.0	1000	142m

傾斜率 0% 圧力 0.085MPa

ライン水量データー 圧力 0.085MPa (L/分)

ドリッパー間隔	5m	10m	20m	30m	40m	50m	60m	70m	80m	90m	100m
10cm	0.8	1.7	3.3	5.0	6.7	8.3	10.0	11.7	13.3	15.0	16.7
20cm	0.4	0.8	1.7	2.5	3.3	4.2	5.0	5.8	6.7	7.5	8.3



点滴チューブ継手



接続ナットを回すだけで、チューブ取付、取り外しが簡単に行えます。

ナット締め付けにより、点滴チューブの抜けがなく安心してご使用いただけます。

1/2" オスネジスタート
ST-R1613



3/4" オスネジスタート
ST-R1620



1/2" メスネジスタート
STF-R1613



3/4" メスネジスタート
STF-R1620



13mm パーブスタート
ST-R1613B



15mm パーブスタート
ST-R1615B



ジョイント
SJ-R1616



エルボジョイント
SJE-R1616



チーズジョイント
SJT-R1616



13mm パーブエルボスタート
ST-R1613BL



15mm パーブエルボスタート
ST-R1615BL



15mm パーブチーズスタート
ST-R1615BT



2方向メスネジスタート
ST2-R1625



3方向メスネジスタート
ST3-R1625



エンド
SE-R1600



フラッシングエンド
AV-R16FL
作動圧 0.006MPa



フラッシングエンド
AV-R16FL
作動圧 0.009MPa



1/2" オスネジバルブスタート
SVC-R1613



3/4" オスネジバルブスタート
SVC-R1620



13mm パーブバルブスタート
SVC-R1613B



3/4" メスネジバルブスタート
SV-R1620



フラットホース用スタートコネクター
LF-R16



フラットホース取出しスタート
LF-LN-R16



フラットホース取出しバルブスタート
LF-SVC-R16

