

NEW

点滴チューブ

P1 ドリップチューブ



イチゴ、トマト、キュウリ等の点滴かん水に適した点滴チューブです。

■ P1 ドリップチューブ特徴

- ・ P1 ドリップチューブは、均一な点滴かん水を提供するように設計されております。
- ・ ポリエチレンチューブで従来品より肉厚が厚く、ドロッパーの切れ目がなく耐久性に優れています。
- ・ ドロッパー内部の乱流を造る迷路の構造により、目詰まりが防止され優れた均一性で養液かん水が可能。

| | |
|------------------|----------|
| チューブ呼び径 | : 16mm |
| チューブ内径 | : 16.1mm |
| チューブ外径 | : 16.6mm |
| チューブ厚 | : 0.25mm |
| 最大使用圧 | : 0.1MPa |
| ドロッパー吐出量 10cm | : 1.1L/時 |
| ドロッパー吐出量 20/30cm | : 1.5L/時 |

P1 ドリップチューブ



220m 巻

| ドロッパー間隔 | 型式 | L/時 | 巻長 (m) | 布設長 (90%) |
|---------|---------------|-----|--------|-----------|
| 10cm | P1-10M10S-220 | 1.1 | 220 | 88m |
| 20cm | P1-10M20S-220 | 1.5 | 220 | 115m |
| 30cm | P1-10M30S-220 | 1.5 | 220 | 148m |

傾斜率 0% 圧力 0.1MPa

P1 ドリップチューブ



220m 巻 × 4 巻セット

| ドロッパー間隔 | 型式 | L/時 | 巻長 (m) | 布設長 (90%) |
|---------|-----------------|-----|-----------|-----------|
| 10cm | P1-10M10S-220-4 | 1.1 | 220 × 4 巻 | 88m |
| 20cm | P1-10M20S-220-4 | 1.5 | 220 × 4 巻 | 115m |
| 30cm | P1-10M30S-220-4 | 1.5 | 220 × 4 巻 | 148m |

傾斜率 0% 圧力 0.1MPa

P1 ドリップチューブ



600m/1,000m 巻

| ドロッパー間隔 | 型式 | L/時 | 巻長 (m) | 布設長 (90%) |
|---------|----------------|-----|--------|-----------|
| 10cm | P1-10M10S-1000 | 1.1 | 1,000 | 88m |
| 20cm | P1-10M20S-1000 | 1.5 | 1,000 | 115m |
| 30cm | P1-10M30S-600 | 1.5 | 600 | 148m |

傾斜率 0% 圧力 0.1MPa

※ 600m 巻は在庫が無くなり次第販売終了となり、1,000m 巻に規格変更となります。

ライン水量データ 圧力 0.1MPa (L/分)

| ドロッパー間隔 | 5m | 10m | 20m | 30m | 40m | 50m | 60m | 70m | 80m | 90m | 100m |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|
| 10cm | 0.9 | 1.8 | 3.7 | 5.5 | 7.3 | 9.2 | 11.0 | 13.0 | 15.0 | 17.0 | 18.0 |
| 20cm | 0.6 | 1.3 | 2.5 | 3.8 | 5.0 | 6.3 | 7.5 | 8.8 | 10.0 | 11.0 | 13.0 |
| 30cm | 0.4 | 0.8 | 1.7 | 2.5 | 3.3 | 4.2 | 5.0 | 5.8 | 6.7 | 7.5 | 8.3 |

点滴チューブ継手



接続ナットを回すだけで、チューブ取付、取り外しが簡単に行えます。

ナット締め付けにより、点滴チューブの抜けがなく安心してご使用いただけます。

1/2" オスネジスタート
ST-R1613



3/4" オスネジスタート
ST-R1620



1/2" メスネジスタート
STF-R1613



3/4" メスネジスタート
STF-R1620



13mm パーブスタート
ST-R1613B



15mm パーブスタート
ST-R1615B



ジョイント
SJ-R1616



エルボジョイント
SJE-R1616



チーズジョイント
SJT-R1616



13mm パーブエルボスタート
ST-R1613BL



15mm パーブエルボスタート
ST-R1615BL



15mm パーブチーズスタート
ST-R1615BT



2方向メスネジスタート
ST2-R1625



3方向メスネジスタート
ST3-R1625



エンド
SE-R1600



フラッシングエンド
AV-R16FL
作動圧 0.006MPa



フラッシングエンド
AV-R16FL
作動圧 0.009MPa



1/2" オスネジバルブスタート
SVC-R1613



3/4" オスネジバルブスタート
SVC-R1620



13mm パーブバルブスタート
SVC-R1613B



3/4" メスネジバルブスタート
SV-R1620



フラットホース用スタートコネクター
LF-R16



フラットホース取出しスタート
LF-LN-R16



フラットホース取出しバルブスタート
LF-SVC-R16

