# 半自動洗浄スクリーンフィルター



半自動洗浄スクリーンフィルターは、内部洗浄が簡単に行えるフィルター

## ■半自動洗浄スクリーンフィルター

フィルターを分解することなく簡単に迅速な洗浄が可能で、洗浄のタイミングが一目でわかるチェックポイント付です。

半自動洗浄スクリーンフィルターにはワイドなスクリーンエレメントが付いており、ろ過プロセス中にたまったゴミを除去するために設計されたノズルを備えています。ハンドルを回すだけで水をほとんど消費せずにゴミを吸引し、排水バルブを通してゴミを排除することができます。



FZ-1726-75/120/150#



■ カバーを外さないで洗浄のタイミングが簡単に分かるチェックポイント付



スクリーンエレメントがキレイ な状態 (洗浄不要)



スクリーンエレメントが汚れ ている状態(洗浄を行う)



■ FZ-1726 専用スタンド (別売り)

FS-1020

型式	取付口径	最大流量	最大使用圧力	最低洗浄圧力	
	mm	L/ 分	MPa	MPa	
FZ-1726	50	500	1.0	0.16	

## ■ セット内容

ソケット、ボールバルブ、排水ボールバルブ、ストリートエルボ、カップリング



75# 200micron




120# 130micron



100micron



# フィルター仕様表



フィルターは散水用途に応じて、メッシュをご用意しております。

# ■ FZ-1726 半自動洗浄スクリーンフィルターエレメント仕様

メッシュサイズ	-	75#	120#	150#	-	-
ミクロンサイズ	-	200micron	130micron	100micron	-	-
mm サイズ	-	0.2	0.13	0.1	-	-
カラー	-	緑	赤	橙	-	-
用途	-	マイクロスプリンクラー	グリーンミスト	ドリップチューブ	_	_
		ミニスプリンクラー	ドリップパイプ			


### ■ FZ-1750 スクリーンフィルターエレメント仕様

メッシュサイズ	-	75#	120#	150#	-	-
ミクロンサイズ	-	200micron	130micron	100micron	-	-
mm サイズ	-	0.2	0.13	0.1	-	-
カラー	-	緑	赤	橙	-	-
用途	-	マイクロスプリンクラーミニスプリンクラー		ドリップチューブ プパイプ	-	-

#### ■ FZ-1700 ヘリックスディスクフィルターエレメント仕様

メッシュサイズ	40#	75#	120#	150#	-	-
ミクロンサイズ	400micron	200micron	130micron	100micron	-	-
mm サイズ	0.4	0.2	0.13	0.1	-	-
カラー	青	緑	赤	橙	-	-
用途	スプリンクラー	マイクロスプリンクラーミニスプリンクラー		ドリップチューブ プパイプ	-	-

### ■スクリーンエレメント













75# 400micron 200micron

120# 130micron

100micron

URL http://www.irritecplus.jp