

フィルター

# ディスクフィルター



多種類の口径、メッシュサイズがラインナップされたディスクフィルター

## ■ディスクフィルター

円盤に溝の刻まれたディスクメッシュは立体的に組み合わせられ、スクリーンメッシュでは見逃された様々な形の粒子のゴミを捕えます。使用水量、ゴミの量、使用用途（散水器材）に合わせて各種の取付口径、メッシュサイズが用意されています。



型 式	取付口径 mm	最大流量 L/分	最大使用圧力 MPa	ろ過面積 cm <sup>2</sup>
FA-1301	20	70	1.0	160
FA-1311	25	100	1.0	308
FA-1315	40	130	1.0	308
FA-1316	40	200	1.0	501.8
FA-1323	50	420	0.6	950
FA-1324	50	420	1.0	950
FA-1333	75	670	1.0	1,900
FA-1334	75	830	1.0	1,852

## ■ FA シリーズディスクエレメント（50mm タイプ）



※メッシュ対応機種

FA-1301 : 40# ~ 140#      FA-1323 : 40# ~ 600#  
 FA-1311 : 40# ~ 200#      FA-1324 : 40# ~ 600#  
 FA-1315 : 40# ~ 200#      FA-1333 : 40# ~ 600#  
 FA-1316 : 40# ~ 200#      FA-1334 : 40# ~ 140#

# フィルター仕様表



フィルターは散水用途に応じて、メッシュをご用意しております。

## ■ FZ-1726 半自動洗浄スクリーンフィルターエレメント仕様 / FZ-1750 スクリーンフィルターエレメント仕様

メッシュサイズ	-	75#	120#	150#	-	-
ミクロンサイズ	-	200micron	130micron	100micron	-	-
mm サイズ	-	0.2	0.13	0.1	-	-
カラー	-	緑	赤	橙	-	-
用途	-	マイクロスプリンクラー ミニスプリンクラー	グリーンミスト ドリップチューブ ドリップパイプ		-	-

## ■ FT-5220/FT-5225/FT-5242/FT-5253 スクリーンフィルターエレメント仕様

メッシュサイズ	-	80#	120#	155#	200#	-
ミクロンサイズ	-	200micron	120micron	90micron	70micron	-
mm サイズ	-	0.2	0.13	0.09	0.07	-
カラー	-	青	茶	緑	紫	-
用途	-	マイクロスプリンクラー ミニスプリンクラー	グリーンミスト ドリップチューブ ドリップパイプ		フォグミスト V ミスト	-

## ■ FZ-1700 ヘリックスディスクフィルターエレメント仕様

メッシュサイズ	40#	75#	120#	150#	-	-
ミクロンサイズ	400micron	200micron	130micron	100micron	-	-
mm サイズ	0.4	0.2	0.13	0.1	-	-
カラー	青	緑	赤	橙	-	-
用途	スプリンクラー	マイクロスプリンクラー ミニスプリンクラー	グリーンミスト ドリップチューブ ドリップパイプ		-	-

## ■ FA-1301/FA-1311/FA-1315/FA-1316/FA-1323/FA-1324/FA-1333/FA-1334 ディスクフィルターエレメント仕様

メッシュサイズ	40#	80#	120#	140#	200#	600#
ミクロンサイズ	400micron	200micron	130micron	100micron	55micron	20micron
mm サイズ	0.4	0.2	0.13	0.1	0.06	0.02
カラー	青	黄	赤	黒	緑	灰
用途	スプリンクラー	マイクロスプリンクラー ミニスプリンクラー	グリーンミスト ドリップチューブ ドリップパイプ		フォグミスト V ミスト	スペシャル