

アジャストフロースパイクセット

ポット、鉢植え、プランターボックス、コンテナ栽培での樹下かん水、ポットのサイズに合わせて散水調整できるアジャストフローシステム

温室かん水

ポットかん水

ポリ配管仕様

SD-4S-100 タイプ



■アジャストフローセット

散水距離は、直径 200mm ～ 600mm のポットに適しています。


ポットの壁面に設置することによりスパイクやチューブが作業の邪魔になりません。

ポリエチレンパイプに穴あけし、クイックコネクターを差し込むだけで設置できます。

クイックコネクターにより着脱可能で移動、収納も簡単に行えます。

アジャストフロースパイクセット

SD-4S-100



オスアダプター
AP-7020

ボールバルブ付スタート
AP-7000BH

フラッシングバルブ
AV-20FH

■アジャストフローノズル

・操作は上部のノズルを回すだけで、簡単に散水距離、水量を調整でき、散水が不要の場合は簡単に止水することができます。

・緩やかな散水を行うことができ、土を跳ね上げたり、穴を掘るといったことがなく、安心して使用できます。

SD-4S 性能表

圧力 (MPa)	水量 (L/分)	散水半径 (m)
0.05	0 ～ 0.27	0 ～ 0.24
0.10	0 ～ 0.37	0 ～ 0.25
0.15	0 ～ 0.45	0 ～ 0.26
0.20	0 ～ 0.52	0 ～ 0.28
0.25	0 ～ 0.60	0 ～ 0.30
0.30	0 ～ 0.65	0 ～ 0.33

