


ドリップチューブ

ハイテープドリップチューブ



イチゴ、トマト、キュウリ等の点滴かん水に適した点滴チューブです。

■ハイテープドリップチューブ特徴

- ・ 製造技術、進んだ原材料の使用によって耐久性に非常に優れています。
- ・ 乱流を造る迷路の特別な設計によって不純物の沈積が防止され、優れた均一性のもとで長距離の布設が可能となりました。
- ・ ドリッパーに内蔵されているフィルターが目詰まりを防止します。
- ・ ドリッパー内部へ作物の根が侵入する可能性が軽減されています。

チューブ呼び径	: 16mm
チューブ内径	: 16.1mm
チューブ外径	: 16.5mm
チューブ厚	: 0.20mm
最大使用圧	: 0.085MPa
ドリッパー吐出量	: 1.0L/時

ハイテープドリップチューブ



1,000m 巻

■ハイテープドリップチューブ

2本の緑のラインが吐出口の位置を示します

ドリッパー間隔	型 式	L/時	巻長 (m)	布設長 (90%)
10cm	IHL-8M10S-1000	1.0	1,000	91m

傾斜率 0% 圧力 0.085MPa

ライン水量データ 圧力 0.85MPa (L/分)

ドリッパー間隔	5m	10m	20m	30m	40m	50m	60m	70m	80m	90m	100m
10cm	0.8	1.7	3.3	5.0	6.7	8.3	10.0	11.7	13.3	15.0	16.7



ドリップチューブ

点滴チューブ継手



接続ナットを回すだけで、チューブの取り付け、取り外しが簡単に行えます。

ナットの締め付けにより、点滴チューブの抜けがなく安心してご使用いただけます。

1/2" オスネジスタート
ST-R1615



3/4" オスネジスタート
ST-R1620



1/2" メスネジスタート
STF-R1615



3/4" メスネジスタート
STF-R1620



13mm パープスタート
ST-R1613B



15mm パープスタート
ST-R1615B



ジョイント
SJ-R1616



エルボジョイント
SJE-R1616



チーズジョイント
SJT-R1616



13mm パープエルボスタート
ST-R1613BL



15mm パープエルボスタート
ST-R1615BL



15mm パープチーズスタート
ST-R1615BT



2方向メスネジスタート
ST2-R1625



3方向メスネジスタート
ST3-R1625



エンド
SE-R1600



フラッシングエンド
AV-R16FL
作動圧 0.006MPa



フラッシングエンド
AV-R16FH
作動圧 0.009MPa



1/2" オスネジバルブスタート
SVC-R1615



3/4" オスネジバルブスタート
SVC-R1620



13mm パープバルブスタート
SVC-R1613B



3/4" メスネジバルブスタート
SV-R1620



フラットホース取出しスタート
LF-R16



フラットホース取出しスタート
LF-LN-R16



フラットホース取出しバルブスタート
LF-SVC-R16

